

Garant**HM-Bohrstange E.. SVLCL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261333 16/07
GTIN	4062406285517
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	150 mm
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Einstellwinkel κ	95 Grad
Spannhöhe L ₂	15 mm
ISO-Code Halter	E16M SVLCR/L07
Mittenversatz L ₃	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	19,5 mm
Kopflänge L ₁	55 mm
Halsbreite L ₄	14,5 mm
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------