

Garant

HM-Bohrstange E.. SVVCR 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261336 8/05
GTIN	4062406285524
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	80 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	10,2 mm
Plattengröße	5 mm
ISO-Code Halter	E08F SVVCR/L05
Spannhöhe L_2	7,5 mm
Halsbreite L_4	6 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Mittenversatz L_3	5,5 mm
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Kopflänge L_1	26 mm
Nutztiefe T	3,5 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------