

Garant

HM-Bohrstange E.. SVVCR 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm

**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261336 16/07 |
| GTIN | 4062406285555 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Spannhöhe L ₂ | 15 mm |
| Kopflänge L ₁ | 55 mm |
| Halsbreite L ₄ | 12,9 mm |
| Mittenversatz L ₃ | 11 mm |
| passende Wendeschneidplatte | VC.. 0702.. |
| Gesamtlänge L | 150 mm |
| Einstellwinkel κ | 72,5 Grad |
| Plattengröße | 7 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 27 |
| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 19,5 mm |
| ISO-Code Halter | E16M SVVCR/L07 |
| Nutztiefe T | 6 mm |
| Schaft-Ø D _s | 16 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | rechts |
| Innendrehtiefe bis | 8xD |

| | |
|--------------|-------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Innenkühlung | ja |
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 27 | 269028 27 |
|----------------------------------|-----------|