

Garant

HM-Bohrstange E.. SVVCL 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261337 10/07
GTIN	4062406285579
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12,5 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Kopflänge L_1	32 mm
Halsbreite L_4	6,8 mm
Mittenversatz L_3	8 mm
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Spannhöhe L_2	9 mm
ISO-Code Halter	E10H SVVCR/L07
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Nutztiefe T	6 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------