

Garant

HM-Bohrstange E.. SVVCL 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261337 16/07
GTIN	4062406285593
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Halsbreite L_4	12,9 mm
ISO-Code Halter	E16M SVVCR/L07
Kopflänge L_1	55 mm
Spannhöhe L_2	15 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Mittenversatz L_3	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	19,5 mm
Nutztiefe T	6 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------