

Garant

HM-Bohrstange E.. SVVCL 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261337 12/07
GTIN	4062406285586
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Mittenversatz L_3	9 mm
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Halsbreite L_4	9 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	15,5 mm
Kopflänge L_1	40 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
ISO-Code Halter	E12K SVVCR/L07
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Nutztiefe T	6 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------