

**Garant**

**HM-Bohrstange E.. SV95CL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-  
Ø / Plattengröße: 16/07mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261343 16/07  |
| GTIN          | 4062406285678 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische Beschreibung**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| ISO-Code Halter                   | E16M SV95CR/L07 |
| Halsbreite L <sub>4</sub>         | 12,9 mm         |
| Kopflänge L <sub>1</sub>          | 55 mm           |
| Mittenversatz L <sub>3</sub>      | 11 mm           |
| Plattengröße                      | 7 mm            |
| Gesamtlänge L                     | 150 mm          |
| passende Wendeschneidplatte       | VC.. 0702..     |
| Einstellwinkel κ                  | 95 Grad         |
| Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub> | 19,5 mm         |
| Spannhöhe L <sub>2</sub>          | 15 mm           |
| Wendeplattenschrauben-Set         | 269028 27       |
| Nutztiefe T                       | 8 mm            |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>           | 16 mm           |
| Norm                              | Werknorm        |
| Einsatzart                        | links           |
| Innendrehtiefe bis                | 8×D             |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Schneidstoff | HM                |
| Innenkühlung | ja                |
| Anwendung    | Längsdrehen innen |
| Produktart   | Bohrstange        |

---

## Zubehör

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 27 | 269028 27 |
|----------------------------------|-----------|