

Garant

HM-Bohrstange E.. SV95CL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261343 12/07
GTIN	4062406285661
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	9 mm
Plattengröße	7 mm
Halsbreite L_4	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Einstellwinkel κ	95 Grad
Kopflänge L_1	40 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	15,5 mm
ISO-Code Halter	E12K SV95CR/L07
Nutztiefe T	6 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------