

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVXCR 113°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm**



Bestelldaten

Bestellnummer	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁	36 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15,5 mm
Mittenversatz L ₃	9 mm
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
ISO-Code Halter	A12K SVXCR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Spannhöhe L ₂	11 mm
Einstellwinkel κ	113 Grad
Gesamtlänge L	125 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------