

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVXCR 113°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Auskräglänge L ₁	48 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	19,5 mm
ISO-Code Halter	A16M SVXCR/L07
Gesamtlänge L	150 mm
Plattengröße	7 mm
Einstellwinkel κ	113 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------