

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SVXCR 113°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261356 8/05
GTIN	4062406285685
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Halsbreite L ₄	6 mm
Kopflänge L ₁	15 mm
Spannhöhe L ₂	7,5 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
ISO-Code Halter	A08F SVXCR/L05
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	9,2 mm
Plattengröße	5 mm
Einstellwinkel κ	113 Grad
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Mittenversatz L ₃	5 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------