

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SVXCL 113°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	22 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Halsbreite L ₄	6,8 mm
Einstellwinkel κ	113 Grad
Gesamtlänge L	100 mm
ISO-Code Halter	A10H SVXCR/L07
Mittenversatz L ₃	7 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Spannhöhe L ₂	9 mm
Plattengröße	7 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------