

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SVXCL 113°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261357 16/07
GTIN	4062406285753
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	150 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
ISO-Code Halter	A16M SVXCR/L07
Auskraglänge L ₁	48 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	19,5 mm
Plattengröße	7 mm
Einstellwinkel κ	113 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Spannhöhe L ₂	15 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------