

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SVXCL 113°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	80 mm
Einstellwinkel κ	113 Grad
Kopflänge L ₁	15 mm
ISO-Code Halter	A08F SVXCR/L05
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Mittenversatz L ₃	5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	9,2 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Plattengröße	5 mm
Spannhöhe L ₂	7,5 mm
Halsbreite L ₄	6 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------