

**Garant**

**HM-Bohrstange E.. SVXCL 113°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	261369 10/07
GTIN	4062406285814
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	7 mm
Einstellwinkel $\kappa$	113 Grad
ISO-Code Halter	E10H SVXCR/L07
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Kopflänge $L_1$	32 mm
Mittenversatz $L_3$	7 mm
Halsbreite $L_4$	6,8 mm
Spannhöhe $L_2$	9 mm
Gesamtlänge $L$	100 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	12,5 mm
Nutztiefe $T$	3 mm
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------