

Garant

**HM-Bohrstange E.. SVXCL 113°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-
Ø / Plattengröße: 12/07mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	261369 12/07
GTIN	4062406285821
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
ISO-Code Halter	E12K SVXCR/L07
Einstellwinkel κ	113 Grad
Kopflänge L_1	40 mm
Mittenversatz L_3	9 mm
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	15,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Spannhöhe L_2	11 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Auskraglänge L_1	96 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------