

Garant

HM-Bohrstange E.. SVXCR 113°, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261368 12/07
GTIN	4062406285784
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	113 Grad
Kopflänge L_1	40 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Mittenversatz L_3	9 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
ISO-Code Halter	E12K SVXCR/L07
Plattengröße	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	15,5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Auskraglänge L_1	96 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------