

**Garant**

**HM-Bohrstange E.. SVXCR 113°, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261368 16/07
GTIN	4062406285791
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
ISO-Code Halter	E16M SVXCR/L07
Einstellwinkel κ	113 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Plattengröße	7 mm
Auskräglänge L <sub>1</sub>	128 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Kopflänge L <sub>1</sub>	55 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------