

Garant

HM-Bohrstange E.. SVXCL 113°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261369 16/07
GTIN	4062406285838
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	113 Grad
Spannhöhe L_2	15 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	19,5 mm
Auskraglänge L_1	128 mm
Kopflänge L_1	55 mm
Plattengröße	7 mm
ISO-Code Halter	E16M SVXCR/L07
Gesamtlänge L	150 mm
Mittenversatz L_3	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 27	269028 27
----------------------------------	-----------