



Teleskop-Feinzahnknarre 1/2 Zoll stufenlos ausziehbar, Typ: 1/2



Bestelldaten

Bestellnummer	640291 1/2
GTIN	4000896233076
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Fixierung erfolgt über Feststellring. Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Stufenlos ausziehbar von 414 – 614 mm Länge. Umschaltbare Feinzahnknarre mit 90 Zähnen.

Maximal zulässiges Drehmoment 1000 Nm.

Norm:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
ganze Länge	414 - 614 mm
Zähnezahl	90
stufenlos ausziehbar	ja
Produktart	Ratsche