



6-kant Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll, lang TiN-beschichtet, Sechskant: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	637633 10
GTIN	4000896053650
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

TiN-beschichtete Klingen für hohe Haft- und Abtriebsfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Verwendung:

Optimal geeignet bei Dauerbelastung, wie z.B. bei Serienverschraubungen.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Hülse aus Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher verchromt. Klinge aus Sonderstahl mit TiN-Beschichtung.

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	19 mm
Länge	43,5 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

