



## 6-kant Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll, lang TiN-beschichtet, Sechskant: 6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	637633 6
GTIN	4000896053612
Artikelklasse	630

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

TiN-beschichtete Klingen für hohe Haft- und Abtriebsfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

#### Verwendung:

Optimal geeignet bei Dauerbelastung, wie z.B. bei Serienverschraubungen.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Werkstoff:

Hülse aus Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher verchromt. Klinge aus Sonderstahl mit TiN-Beschichtung.

### Technische Beschreibung

Länge	43,5 mm
Ø antriebseitig	17 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

