

Garant

HM-Bohrstange E.. SV95CR 95°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261342 8/05
GTIN	4062406285852
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	5 mm
Halsbreite L ₄	6 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Spannhöhe L ₂	7,5 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	9,2 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
ISO-Code Halter	E08F SV95CR/L05
Mittenversatz L ₃	5 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------