

Garant

HM-Bohrstange E.. SVVCL 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261337 8/05
GTIN	4062406285845
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	E08F SVVCR/L05
Spannhöhe L ₂	7,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	10,2 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Halsbreite L ₄	6 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Einstellwinkel κ	72,5 Grad
Mittenversatz L ₃	5,5 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Plattengröße	5 mm
Nutztiefe T	3,5 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------