

Garant

HM-Bohrstange E.. SVXCL 113°, für Wendeschneidplatten VC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/05mm

**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 261369 8/05 |
| GTIN | 4062406285883 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Mittenversatz L_3 | 5 mm |
| Gesamtlänge L | 80 mm |
| passende Wendeschneidplatte | VC.. 0501.. |
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 9,2 mm |
| ISO-Code Halter | E08F SVXCR/L05 |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 26 |
| Kopflänge L_1 | 26 mm |
| Plattengröße | 5 mm |
| Einstellwinkel κ | 113 Grad |
| Halsbreite L_4 | 6 mm |
| Spannhöhe L_2 | 7,5 mm |
| Nutztiefe T | 3 mm |
| Schaft-Ø D_s | 8 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | links |
| Innendrehtiefe bis | 8xD |

| | |
|--------------|-------------------|
| Schneidstoff | HM |
| Innenkühlung | ja |
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 26 | 269028 26 |
|----------------------------------|-----------|