

Garant

**HM-Bohrstange E.. SV95CL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-
Ø / Plattengröße: 8/05mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261343 8/05
GTIN	4062406285869
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Einstellwinkel κ	95 Grad
ISO-Code Halter	E08F SV95CR/L05
Spannhöhe L_2	7,5 mm
Halsbreite L_4	6 mm
Mittenversatz L_3	5 mm
Plattengröße	5 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	9,2 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Kopflänge L_1	26 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------