

Garant

HM-Bohrstange E.. SVXCR 113°, für Wendeschneidplatten VC., rechts, Schaft- \varnothing / Plattengröße: 8/05mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261368 8/05
GTIN	4062406285876
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L_1	26 mm
Mittenversatz L_3	5 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0501..
Plattengröße	5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Einstellwinkel κ	113 Grad
Spannhöhe L_2	7,5 mm
Gesamtlänge L	80 mm
ISO-Code Halter	E08F SVXCR/L05
Mindestvorbohr- \varnothing D_{min}	9,2 mm
Halsbreite L_4	6 mm
Nutztiefe T	3 mm
Schaft- \varnothing D_s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 26	269028 26
----------------------------------	-----------