

Garant**Digitaler Tiefenmessschieber HCT IP67 mit Bluetooth®, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	418684 150
GTIN	4062406286750
Artikelklasse	41A

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr große, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 10 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. 2-Komponentengehäuse mit **griffsympathischer Haptoprene-Oberfläche.** Die Messflächen sind feinstgeläppt. Messschiene vorne mit feinem, gehärtetem Messstift $\varnothing 1,5$ mm, 5 mm lang. Mit Preset (Maßvoreinstellung). Ausführung **mit Bluetooth.** Zur einfachen Bedienbarkeit ist die optionale, kostenlose Hoffmann Group Connected Tools (HCT) App für Android und iOS verfügbar.

Vorteil:**HCT - Hoffmann Group Connected Tools**

Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth:

- **Einfache Datenübertragung: Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.**
- **Bewegungsfreiheit: Keine störenden Datenübertragungskabel.**
- **Örtliche Unabhängigkeit: Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.**
- **Sichere Datenübertragung: Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.**

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücke 300 mm lang Nr. 418610, Messeinsatz für Abstandsmessungen Nr. 418630.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung umschaltbar	0,01 mm
Kalibrierung	A1
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Fehlergrenze	0,03 mm
Brückenlänge	100 mm
Schnittstelle	Bluetooth®-Schnittstelle
Querschnitt Messschiene	16×4 mm
Ziffernhöhe LCD-Display	11,5 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Messbereich	0 - 150 mm
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Serie	HCT
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	ISO 13385
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Preset-Funktion	ja
Auto-Abschaltung	ja
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
Akkreditierte Kalibrierung (z.B. DAkkS) Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Zusatzbrücke 300 mm	418610
Messeinsatz für Abstandsmessung \varnothing 4 mm	418630