

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 10T308, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ035****Bestelldaten**

Bestellnummer	268434 HBZ035
GTIN	4062406286965
Artikelklasse	21E

**Beschreibung****Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	PVD
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 10T308
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 190 m/min
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Sorte	HBZ035
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 2 mm
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	20 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen