

 Mahr**Digitaler Messschieber MarCal mit Messspitzen i-wi, Messbereich: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	415321 750
GTIN	4059192062118
Artikelklasse	43A

**Beschreibung****Ausführung:****Direkte Ablesung über klar erkennbare, große Digitalanzeige. Messflächen feinstgeläppt.**

Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 498940.

i-wi Funkempfänger Nr. 498912

**Technische Beschreibung**

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Kalibrierung	A1
Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung	0,01 mm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Fehlergrenze	0,05 mm

Messbereich	0 - 750 mm
Schnabellänge	150 mm
Innenmessansatz-Ø	20 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	Herstellere Software
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Werkstattmessschieber

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021000 1000
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 1000 mm	021010 1000

## Zubehör

Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2	498940 D2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2	498940 R2
Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2	498940 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032