

**Mitutoyo****Digitale Bügelmessschraube IP65 mit Datenausgang, Messbereich:  
100-125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421525 100-125
GTIN	4946368695426
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus **DIN 863**.

Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm) für fehlerfreies, schnelles Ablesen, Tastatursperre.

Hartmetallbestückte Messflächen.

**Stoßgeschützte Ausführung.**

Messspindel gehärtet und geschliffen.

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Einstellmaß ab Gr. 25–50.

**Sonderzubehör:**

Nr. 421525 und 421527, Datenkabel Nr. 497445.

**Technische Beschreibung**

Fehlergrenze	3 µm
Spindel-Ø	6,35 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Spindelsteigung	0,5 mm

Anzahl enthaltener Batterien	1
Kalibrierung	B2
Ablesung	0,001 mm
Messbereich	100 - 125 mm
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

### Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022040 200
DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022050 200