

Mitutoyo**Digitale Bügelmessschraube IP65 mit Datenausgang, Messbereich:
125-150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	421525 125-150
GTIN	4946368695433
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Fehlergrenzen genauer als Anforderungen aus **DIN 863**.

Extra große LCD-Anzeige (7,5 mm) für fehlerfreies, schnelles Ablesen, Tastatursperre.

Hartmetallbestückte Messflächen.

Stoßgeschützte Ausführung.

Messspindel gehärtet und geschliffen.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357, 1 Einstellmaß ab Gr. 25–50.

Sonderzubehör:

Nr. 421525 und 421527, Datenkabel Nr. 497445.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	1
Ablesung	0,001 mm
Kalibrierung	B2
Fehlergrenze	3 µm

Messbereich	125 - 150 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Spindel-Ø	6,35 mm
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022050 200
KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022040 200