

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Draht-Rundbürste (grün) INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite  
L1: 178X23mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570200 178X23
GTIN	4017359004944
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

**Verwendung:**

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.  
Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw.

**Technische Beschreibung**

Besatzlänge H <sub>1</sub>	37 mm
Reduzierring-Ø	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Bürstenbreite	22 mm
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	178 mm
maximale Drehzahl	6000 min <sup>-1</sup>

Bohrungs-Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Produktart	Rundbürste