

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste Stahldraht gewellt 0,15 mm, Bürsten-Ø: 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	577980 15
GTIN	4017359013755
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale. Besatz aus gewelltem Draht, Gesamtlänge 115 mm. Besatzlänge 80 mm mit angepresstem M6-Gewindenippel.

Verwendung:

Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen, Wärmetauschern und Zylindern. Für den maschinellen Einsatz (nur Rechtslauf) Gewintheadapter Nr. 577990 verwenden.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	15 mm
Gesamtlänge L	115 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Aufnahme	Gewindenippel
Borstenstärke	0,15 mm
Produktart	Rohrbürste

Zubehör

Gewintheadapter M6 Innengewinde Schaft-Ø 6 mm Gewinde M6	577990 M6
	577993 M6

Verlängerung für Rohrbürsten mit M6 Gewindenippel
Gewinde M6

Kunststoffgriff für Rohrbürsten mit M6 Gewindenippel
Gewinde M6

577995 M6