

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste Stahldraht gewellt 0,15 mm, Bürsten-Ø: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	577980 10
GTIN	4017359004265
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale. Besatz aus gewelltem Draht, Gesamtlänge 115 mm. Besatzlänge 80 mm mit angepresstem M6-Gewindenippel.

**Verwendung:**

Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen, Wärmetauschern und Zylindern. Für den maschinellen Einsatz (nur Rechtslauf) Gewintheadapter Nr. 577990 verwenden.

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Gesamtlänge L	115 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Aufnahme	Gewindenippel
Borstenstärke	0,15 mm
Produktart	Rohrbürste

**Zubehör**

Verlängerung für Rohrbürsten mit M6 Gewindenippel Gewinde M6	577993 M6
	577990 M6

Gewindeadapter M6 Innengewinde Schaft-Ø 6 mm  
Gewinde M6

Kunststoffgriff für Rohrbürsten mit M6 Gewindenippel  
Gewinde M6

577995 M6