

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste Messingdraht gewellt 0,15 mm, Bürsten-Ø: 16mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 577985 16 |
| GTIN | 4017359004395 |
| Artikelklasse | 57L |

Beschreibung**Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale. Besatz aus gewelltem Draht, Gesamtlänge 115 mm. Besatzlänge 80 mm mit angepresstem M6-Gewindenippel.

Verwendung:

Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen, Wärmetauschern und Zylindern. Für den maschinellen Einsatz (nur Rechtslauf) Gewintheadapter Nr. 577990 verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|---------------|
| Bürsten-Ø D ₁ | 16 mm |
| Besatzmaterial | Messingdraht |
| Aufnahme | Gewindenippel |
| Borstenstärke | 0,15 mm |
| Produktart | Rohrbürste |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| Kunststoffgriff für Rohrbürsten mit M6 Gewindenippel Gewinde M6 | 577995 M6 |
| Gewintheadapter M6 Innengewinde Schaft-Ø 6 mm Gewinde M6 | 577990 M6 |

Verlängerung für Rohrbürsten mit M6 Gewindenippel
Gewinde M6

577993 M6