

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste Stahldraht gewellt 0,15 mm, Bürsten-Ø: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	577980 16
GTIN	4017359004340
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale. Besatz aus gewelltem Draht, Gesamtlänge 115 mm. Besatzlänge 80 mm mit angepresstem M6-Gewindenippel.

**Verwendung:**

Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen, Wärmetauschern und Zylindern. Für den maschinellen Einsatz (nur Rechtslauf) Gewintheadapter Nr. 577990 verwenden.

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Gesamtlänge L	115 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Aufnahme	Gewindenippel
Borstenstärke	0,15 mm
Produktart	Rohrbürste

**Zubehör**

Kunststoffgriff für Rohrbürsten mit M6 Gewindenippel Gewinde M6	577995 M6
	577990 M6

Gewindeadapter M6 InnengewindeSchaft-Ø 6 mm  
Gewinde M6

Verlängerung für Rohrbürsten mit M6 Gewindenippel  
Gewinde M6

577993 M6