

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste Messingdraht gewellt 0,15 mm, Bürsten-Ø: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	577985 20
GTIN	4017359012826
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale. Besatz aus gewelltem Draht, Gesamtlänge 115 mm. Besatzlänge 80 mm mit angepresstem M6-Gewindenippel.

Verwendung:

Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen, Wärmetauschern und Zylindern. Für den maschinellen Einsatz (nur Rechtslauf) Gewindeadapter Nr. 577990 verwenden.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	20 mm
Besatzmaterial	Messingdraht
Aufnahme	Gewindenippel
Borstenstärke	0,15 mm
Produktart	Rohrbürste

Zubehör

Verlängerung für Rohrbürsten mit M6 Gewindenippel Gewinde M6	577993 M6
Kunststoffgriff für Rohrbürsten mit M6 Gewindenippel Gewinde M6	577995 M6

Gewindeadapter M6 InnengewindeSchaft-Ø 6 mm
Gewinde M6

577990 M6