

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rohrbürste Stahldraht gewellt 0,15 mm, Bürsten-Ø: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	577980 20
GTIN	4017359012932
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale. Besatz aus gewelltem Draht, Gesamtlänge 115 mm. Besatzlänge 80 mm mit angepresstem M6-Gewindenippel.

Verwendung:

Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen, Wärmetauschern und Zylindern. Für den maschinellen Einsatz (nur Rechtslauf) Gewintheadapter Nr. 577990 verwenden.

Technische Beschreibung

Bürsten-Ø D ₁	20 mm
Gesamtlänge L	115 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Aufnahme	Gewindenippel
Borstenstärke	0,15 mm
Produktart	Rohrbürste

Zubehör

Verlängerung für Rohrbürsten mit M6 Gewindenippel Gewinde M6	577993 M6
	577995 M6

Kunststoffgriff für Rohrbürsten mit M6 Gewindenippel
Gewinde M6

Gewindeadapter M6 Innengewinde Schaft-Ø 6 mm
Gewinde M6

577990 M6