



## Rundbürste X-LOCK, Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M: 125X-LOCKmm



### Bestelldaten

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 571201 125X-LOCK |
| GTIN          | 4007220118764    |
| Artikelklasse | 55V              |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

#### Verwendung:

**Linksgezopft**, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufräumen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Mit **X-LOCK** Schnellspannsystem für schnellen werkzeuglosen Bürstenwechsel.

### Technische Beschreibung

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| maximale Drehzahl           | 12500 min <sup>-1</sup> |
| Anzahl Zöpfe                | 24                      |
| Besatzbreite L <sub>1</sub> | 12 mm                   |
| Bürsten-Ø D <sub>1</sub>    | 125 mm                  |
| Borstenstärke               | 0,5 mm                  |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Besatzlänge H <sub>1</sub> | 28 mm        |
| Serie                      | X-LOCK       |
| Besatzmaterial             | Stahldraht   |
| Zopfung                    | linksgezopft |
| Produktart                 | Rundbürste   |