



Tischwagen mit 2 Ladeflächen bis 1200 kg, Typ: 12497



Bestelldaten

Bestellnummer	919865 12497
GTIN	4017976112497
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), hochwertige Elastic-Vollgummibereifung (200×50 mm) in blaugrau, spurlos und Naben mit Kugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

maximale Tragfähigkeit	1200 kg
Breite	910 mm
Gewicht	54 kg

Ladeflächenhöhe unten	283 mm
Ladeflächenhöhe oben	925 mm
Ladeflächentiefe	700 mm
Tiefe	700 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	500 kg
Höhe	925 mm
Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenbreite	700 mm
Typ	12497
Produktart	Tischwagen