

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pinselbürste INOX-Komplett 0,30 mm, Typ: 10X20****Bestelldaten**

Bestellnummer	574650 10X20
GTIN	4017359153338
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**.

Alle Bestandteile aus rostfreiem Stahl.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,3 mm
Bürsten-Ø D ₁	12 mm
maximale Drehzahl	20000 min ⁻¹
Besatzlänge H ₁	20 mm
Zwingenlänge L ₂	20 mm
Zwingen-Ø D ₂	10 mm
Gesamtlänge L	60 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Produktart	Pinselbürste

