

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Pinselfürste INOX-Komplett 0,30 mm, Typ: 22X22****Bestelldaten**

Bestellnummer	574650 22X22
GTIN	4017359098158
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, in Stahlhülse verpresst, **Schaft-Ø 6 mm**.

Alle Bestandteile aus rostfreiem Stahl.

**Verwendung:**

In Geradschleifern, biegsamen Wellen und Handbohrmaschinen. Zum Reinigen und Entgraten schwer zugänglicher Stellen.

**Technische Beschreibung**

Zwingen-Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	25 mm
maximale Drehzahl	18000 min <sup>-1</sup>
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	23 mm
Zwingenlänge L <sub>2</sub>	22 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Gesamtlänge L	68 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Produktart	Pinselfürste

