



Etagenwagen mit 3-seitigen Rohrstreben und 4 Ladeflächen, Typ: 8312-1



Bestelldaten

Bestellnummer	919881 8312-1
GTIN	4017976831213
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm. Eine Längswand mit Rohrstreben zum Einhängen. Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche. Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Rad-Ø	200 mm
Tiefe	730 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden	90 kg

Ladeflächenhöhe 1	269 mm
Ladeflächenbreite	1000 mm
Breite	1169 mm
Ladeflächenhöhe 2	669 mm
Ladeflächenhöhe 3	1069 mm
Tragfähigkeit gesamt	600 kg
Ladeflächenhöhe 4	1469 mm
Höhe	1800 mm
Ladeflächentiefe	700 mm
Gewicht	95 kg
Höhenverstellung im Raster	100 mm
Produktart	Etagenwagen