

Garant**Fächerschleifwalze Vlies (ZA), Ø 100×100 mm, Körnungsvergleich: 180****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 568477 180 |
| GTIN | 4062406287108 |
| Artikelklasse | 51M |

Beschreibung**Ausführung:**

Standardabmessung Ø 100×100 mm bzw. schmale Ausführung Ø 100×50 mm zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung Ø 19 mm mit Mehrfachkeilnut.

Besonders widerstandsfähiges und feinstrukturiertes Vlies mit Zirkonkorund (ZA). Ideal für die Edelstahlbearbeitung.

Verwendung:

Feines Vlies für **leichte Reinigungsarbeiten** und **gleichmäßiges Oberflächenfinish**.

Hinweis:

Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen Ø 100×50 mm, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Schleifmittelunterlage | Reinigungsvlies |
| Körnungsvergleich | 180 |
| empfohlene Drehzahl | 2800 min ⁻¹ |
| Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) |
| Schleifmittelkurzzeichen | ZA |

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| Walzen-Ø | 100 mm |
| Walzenbreite | 100 mm |
| Produktnamensattribut | Ø 100×100 mm |
| Bohrungs-Ø | 19 mm |
| Produktart | Vlies-Fächerschleifwalze |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| GG(G) | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| Kunststoff, GFK | geeignet | | |
| Lacke | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |