



## Kastenwagen mit Stahlblechwänden, mit 5 Ladeflächen, Typ: 5492



### Bestelldaten

Bestellnummer	919883 5492
GTIN	4017976019185
Artikelklasse	96F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche. Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. TOTALSTOP-Zentralbremsystem an den Lenkrollen.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

### Technische Beschreibung

Ladeflächenhöhe 3	882 mm
Tragfähigkeit gesamt	750 kg
Ladeflächenhöhe 5	1482 mm

Ladeflächenhöhe 2	582 mm
Ladeflächenhöhe 4	1182 mm
Gewicht	162 kg
Ladeflächenhöhe 1	292 mm
Ladeflächentiefe	680 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden	90 kg
Tiefe	745 mm
Ladeflächenbreite	1000 mm
Breite	1170 mm
Höhe	1792 mm
Material Rad	TPE
Rad-Ø	200 mm
Höhenverstellung im Raster	100
Produktart	Kastenwagen