



Teleskop-Anlegeleiter, Stufenanzahl: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	966095 10
GTIN	
Artikelklasse	96Y

Beschreibung

Ausführung:

Teleskopleiter aus Aluminium mit stabilen Dreieckrohr-Holmen, abriebfest eloxiert. Hochfeste Sprossen- / Holmverbindung. Tiefe Vierkantsprossen mit Linienprofilen zur Minimierung der Rutschgefahr. Sprossenabstand 300 mm. Maximale Belastung 150 kg. Verschiedene Höhen einstellbar. Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.

Norm:

DIN EN 131.

Steigtechnik Tragfähigkeit: 150 kg

Leiterlänge ausgefahren: 3 m

Leiterlänge zusammengeschoben: 0,79 m

Arbeitshöhe ca.: 3,8 m

Gewicht: 10,5 kg

Technische Beschreibung

Leiterlänge ausgefahren	3 m
Norm	DIN EN 131
Gewicht	10,5 kg

Arbeitshöhe ca.	3,8 m
Leiterlänge zusammengeschoben	0,79 m
Steigtechnik Tragfähigkeit	150 kg
Produktart	Anlegeleiter