



## Klappgerüst, normale Ausführung, Plattformhöhe: 2550mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	966311 2550
GTIN	4003866535132
Artikelklasse	96Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

Klappgerüst mit einfacher Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick. Patentierte Bordbrett-Einheit. Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen. Gerüstbreite: 0,72 m; Gerüstlänge: 1,8 m. Inklusive Lenkrollen mit Feststellbremse Ø 125 mm. Ausbaubar bis max. 7,65 m Arbeitshöhe.

#### Norm:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>).

### Technische Beschreibung

Arbeitshöhe ca.	4,55 m
Gerüsthöhe	3,65 m
Gewicht	78 kg
Steigtechnik Tragfähigkeit	200 kg
Produktart	Gerüst

