



Klappgerüst, normale Ausführung, Plattformhöhe: 1550mm



Bestelldaten

Bestellnummer	966311 1550
GTIN	4003866535125
Artikelklasse	96Z

Beschreibung

Ausführung:

Klappgerüst mit einfacher Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick. Patentierte Bordbrett-Einheit. Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen. Gerüstbreite: 0,72 m; Gerüstlänge: 1,8 m. Inklusive Lenkrollen mit Feststellbremse \varnothing 125 mm. Ausbaubar bis max. 7,65 m Arbeitshöhe.

Norm:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m²).

Technische Beschreibung

Gerüsthöhe	2,65 m
Arbeitshöhe ca.	3,55 m
Gewicht	68 kg
Steigtechnik Tragfähigkeit	200 kg
Produktart	Gerüst

