

## HEDI

### Mobiler LED Strahler, 230 V, Leistungsaufnahme: 150W



#### Bestelldaten

Bestellnummer	081211 150
GTIN	4003644022489
Artikelklasse	08B

#### Beschreibung

**Ausführung:**

Alu-Druckguss-Gehäuse mit Alu-Reflektor und Leuchtmittel. Ein- / Aus-Schalter am Gehäuse. SMD-LED-Strahler für den mobilen Einsatz mit robustem Ständer (Rundumschutz).

**Funktion:**

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Technische Beschreibung

Nennspannung	230 V
Lichtstrom	16500 lm
Energieversorgung	Netzbetrieben
IP-Schutzart	IP 54
Gewicht	8300 g
Anschlusskabel Länge	5 m
Leuchtmittel	LED-Modul
ATEX-Zone	keine

Gesamtlänge	430 mm
Gesamtbreite	310 mm
Gesamthöhe	430 mm
Produktnameattribut	230 V
Produktart	Strahler